

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком Harrison HRH-CY06030050

Артикул: HRH-CY06030050



Характеристики

Грузоподъемность	30 т
Ход штока	50 мм

Цена без учета доставки: **22 490 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, т	30
Диаметр отверстия, мм	33
Длина штока, мм	50
Рабочий объем масла, л	0,239
Высота в закрытом состоянии, мм	180

Внешний диаметр, мм 114

Диаметр центрального отверстия, мм 33

Вес, кг 9

Ручка нет

Гидравлический домкрат однополостной с полым штоком Harrison **HRH-CY06030050** грузоподъемность 30 т., ход штока, 50 мм. Используется для подъема, перемещения, фиксации различных тяжелых предметов (конструкций) на заданной высоте.

Особенности и преимущества:

Предназначены для подъема и перемещения грузов. Полый шток позволяет использовать их для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом на длинных валах, натяжения арматуры, канатов и т.д. Могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов. Изготовлены из высокопрочной легированной стали. Износостойкое покрытие корпуса, защищает от внешних воздействий и коррозии. Грязесъемное кольцо защищает шток от загрязнений. Быстросъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками. Каждый цилиндр имеет рифленую поверхность штоковой опоры для лучшего сцепления.

Модель	Грузоподъемность при ТЭО (кг, тонн)	Ход штока, мм	Рабочий объем масла, л	Высота в закрытом состоянии, мм	Внешний диаметр, мм	Диаметр центрального отверстия, мм	Вес, кг	Ручка
HRH-CY06020050	30	50	0,148	161	88	27	7,5	Нет
HRH-CY06020150		100	0,262	223		10	Нет	
HRH-CY06030050	30	50	0,239	180	114	33	9	Нет
HRH-CY06030150		100	0,477	246		14,5	Нет	
HRH-CY06060050	60	50	0,402	247	158	51	39,2	Съемная ручка для переноски
HRH-CY06060150		100	0,803	304		39,2		
HRH-CY06100070	100	75	1,015	278	212	80	57	

Комплектация:

- Гидравлический домкрат
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 12:23 · KRATONSHOP.RU