

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат с полым штоком Harrison HRH-CY06060100

Артикул: HRH-CY06060100



#### Характеристики

Грузоподъемность	60 т
Ход штока	100 мм

Цена без учета доставки: **73 696 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, т	60
Диаметр отверстия, мм	54
Длина штока, мм	100
Рабочий объем масла, л	0,803
Высота в закрытом состоянии, мм	304

Внешний диаметр, мм 158

Диаметр центрального отверстия, мм 54

Вес, кг 36,2

Гидравлический домкрат однополостной с полым штоком Harrison **HRH-CY06060100** грузоподъемность 60 т., ход штока, 100 мм. Используется для подъема, перемещения, фиксации различных тяжелых предметов (конструкций) на заданной высоте.

#### Особенности и преимущества:

Предназначены для подъема и перемещения грузов. Полый шток позволяет использовать их для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом на длинных валах, натяжения арматуры, канатов и т.д. Могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов. Изготовлены из высокопрочной легированной стали. Износостойкое покрытие корпуса, защищает от внешних воздействий и коррозии. Грязесъемное кольцо защищает шток от загрязнений. Быстросъемные соединения оснащены пылезащитными колпачками. Каждый цилиндр имеет рифленую поверхность штоковой опоры для лучшего сцепления.

Модель	Грузоподъемность при 100 бар, тонн	Ход штока, мм	Рабочий объем масла, л	Высота в рабочем положении, мм	Внешний диаметр, мм	Диаметр центрального отверстия, мм	Вес, кг	Ручка
HRH-CY06030050	20	52	0,146	161	88	27	7,5	Нет
HRH-CY0603100		100	0,260	223			10	Нет
HRH-CY0603050	30	80	0,239	180	114	33	9	Нет
HRH-CY0603100		100	0,477	246			14,5	Нет
HRH-CY0606050	60	80	0,482	247	158	54	30,2	Съемные ручки для удобства
HRH-CY0606100		100	0,963	304			36,2	
HRH-CY06100070	100	75	1,015	376	212	80	57	

#### Комплектация:

- Гидравлический домкрат
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 21:25 · KRATONSHOP.RU