

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Адсорбционный осушитель Harrison HRS-D98130000SXD (холодной регенерации)

Артикул: HRS-D98130000SXD



#### Характеристики

Производительность 130000 л/мин

Напряжение  
питания 220 В

Давление до 10 бар

Точка росы -40 °С

Цена без учета доставки: ~~2 249 018 Р~~ **2 083 301 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Производительность, л/мин	130 000
Давление сжатого воздуха, бар	10
Точка росы под давлением, °С	-40
Температура сжатого воздуха на входе, °С	2-40
Содержание масла на входе, мг/куб.м	0,1
Размер частиц пыли в готовом газе, мкм	60
Средний расход рекомбинационного газа, %	10-22
Соединение	DN150
Питание, В/Ф/Гц	220/1/50
Габариты ДхШхВ, мм	2500x1650x28000

**Harrison HRS-D98130000SXD** это устройство, предназначенное для удаления влаги из воздуха или газа. Он работает на основе адсорбции, где влагу поглощает специальный адсорбент, например, силикагель или активированный алюминий.

В процессе холодной регенерации адсорбент восстанавливается без нагрева, обычно путем продувки сухим воздухом. Это позволяет экономить энергию, но может требовать большего времени для регенерации по сравнению с горячей регенерацией. Такие осушители часто используются в промышленных приложениях, где требуется поддержание низкого уровня влажности.

**Особенности и преимущества:**

- Производительность 130000 л/мин.
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Эффективное удаление влаги из сжатого воздуха.
- Низкое потребление электроэнергии.
- Стабильная точка росы  $-40^{\circ}\text{C}$ .
- Опционально: другое значение точки росы по запросу (до  $-70^{\circ}\text{C}$ ).
- Простота обслуживания.
- Низкая стоимость.
- Низкий уровень шума.
- Средние потери сжатого воздуха на регенерацию менее 10-22%.
- Отвечает повышенным требованиям к качеству сжатого воздуха.

**Стандартная комплектация:**

- Осушитель адсорбционный
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 25.05.2026 01:04 · KRATONSHOP.RU