

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Адсорбционный осушитель Harrison HRS-D988500SXD (холодной регенерации)

Артикул: HRS-D988500SXD



Характеристики

Производительность 8500 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Давление до 10 бар

Точка росы -40 °С

Цена без учета доставки: ~~348 439 Р~~ **322 765 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---------------|
| Производительность, л/мин | 8 500 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 10 |
| Точка росы под давлением, °С | -40 |
| Температура сжатого воздуха на входе, °С | 2-40 |
| Содержание масла на входе, мг/куб.м | 0,1 |
| Размер частиц пыли в готовом газе, мкм | 60 |
| Средний расход рекомбинационного газа, % | 10-22 |
| Соединение | RC1- 1/2" |
| Питание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1100x600x2050 |

Harrison HRS-D988500SXD это устройство, предназначенное для удаления влаги из воздуха или газа. Он работает на основе адсорбции, где влагу поглощает специальный адсорбент, например, силикагель или активированный алюминий.

В процессе холодной регенерации адсорбент восстанавливается без нагрева, обычно путем продувки сухим воздухом. Это позволяет экономить энергию, но может требовать большего времени для регенерации по сравнению с горячей регенерацией. Такие осушители часто используются в промышленных приложениях, где требуется поддержание низкого уровня влажности.

Особенности и преимущества:

- Производительность 8500 л/мин.
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Эффективное удаление влаги из сжатого воздуха.
- Низкое потребление электроэнергии.
- Стабильная точка росы -40°C .
- Опционально: другое значение точки росы по запросу (до -70°C).
- Простота обслуживания.
- Низкая стоимость.
- Низкий уровень шума.
- Средние потери сжатого воздуха на регенерацию менее 10-22%.
- Отвечает повышенным требованиям к качеству сжатого воздуха.

Стандартная комплектация:

- Осушитель адсорбционный
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 25.05.2026 00:05 · KRATONSHOP.RU