

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Миксерная установка BELMASH MS-6502

Артикул: S262A

Гарантия низких цен в магазине KratonShop



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Объем	65

Цена без учета доставки: **54 395 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Максимальный объем емкости, л	65
Номинальная частота вращения вала мотор-редуктора на холостом ходу, мин <sup>-1</sup>	56
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1100
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота питающей сети, Гц	20
Габаритные размеры упаковки, Д?Ш?В, мм	990x800x635
Габаритные размеры изделия, Д?Ш?В, мм	1367x756x890
Масса, не более	50

Автономный универсальный миксер **BELMASH MS-6502** предназначен для замешивания строительных смесей и растворов (цементных смесей плиточного клея, краски, эпоксидного клея и т. п.). Двигатель

установки работает на низких оборотах, что позволяет не захватывать воздух при смешивании и производить однородную смесь отличного качества в большом объеме.

Отличие от модели MS-6501 в том, что отсутствует отдельная станция - асинхронный двигатель на BELMASH MS-6502 установлен прямо на колесную раму. Для безопасности предусмотрено отключение аппарата при подъёме крышки. Можно использовать разные типоразмеры ёмкостей.

**Особенности:**

- Надежность и большой ресурс работы обусловлены применением мотор-редуктора с асинхронным двигателем.
- Безопасность работы обеспечивается за счет отключения привода при подъеме венчика.
- Имеется возможность применения ёмкостей различных производителей, за счет наличия регулируемых устройств крепления.
- Высокая проходимость тележки в различных условиях обеспечивается за счет применения пневматических колес.
- Благодаря своему функционалу миксерная установка BELMASH MS-6502 с легкостью заменит любую ручную дрель или миксер.

**Комплект поставки:**

- Миксерная установка BELMASH MS-6502
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 20:08 · KRATONSHOP.RU