

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Отрезной станок для инструмента AURA ZM-X4

Артикул: 72504000



#### Характеристики

Для заточки

отрезной

Цена без учета доставки: **66 240 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр отрезаемого инструмента 4-14 мм

Частота вращения шпинделя 4800 об/мин

Мощность двигателя 180 Вт

Напряжение 220 В ±10%

Габаритные размеры (ДхШхВ) 300 x 180 x 220 мм

Размеры упаковки (ДхШхВ) 350 x 230 x 240 мм

Масса нетто / брутто 11 / 12 кг

Станок для отрезки инструмента **AURA ZM-X4** предназначен для быстрой и точной отрезки круглых инструментальных заготовок, имеющих сколы или поломанных спиральных сверл и концевых фрез перед их заточкой, или для подрезки цилиндрических хвостовиков. Диаметр отрезаемых заготовок и инструмента может быть в диапазоне от 4 до 14 мм. Станок отличается простотой в эксплуатации, точностью и быстротой

в использовании. Станок не требует никакой особой квалификации от пользователя. Весь процесс отрезки занимает около 1-2 минут. Диск SDC тайваньского производства для отрезки твердосплавного инструмента входит в базовую комплектацию станка. Диск CBN для инструмента и заготовок из быстрорежущей стали предлагается как опция. Экономичный и мощный электрический двигатель постоянного тока, обеспечивает стабильную скорость вращения отрезного диска. Двигатель рассчитан на длительный срок службы. Портативный отрезной станок AURA ZM-X4 станет незаменимым помощником в любой инструментальной мастерской на любом предприятии и позволит значительно сократить затраты на инструмент, даря ему вторую жизнь.

**Комплект поставки:**

- Отрезной станок для инструмента AURA ZM-X4
- Шнур питания
- Отрезной диск SDC для заточки фрез из твердого сплава
- Цанговый патрон
- Комплект цанг (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 мм) 11 шт.
- Шестигранные ключи (3, 4, 5 и 6 мм) 4 шт.
- Запасные предохранители 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 29.04.2026 14:12 · KRATONSHOP.RU