

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки сверл AURA ZM-30

Артикул: 71030000



Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: **101 568 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр затачиваемого сверла 3-30 мм

Угол заточки сверла 90°-140°

Частота вращения шпинделя 4400 об/мин

Выходная мощность 250 Вт

Напряжение 220 В ±10%

Габаритные размеры (ДхШхВ) 460 x 260 x 240 мм

Размеры упаковки (ДхШхВ) 450 x 240 x 240 мм

Масса нетто / брутто 21,8 / 26 кг

Станок для заточки спиральных сверл AURA ZM-30 отличается простотой в эксплуатации, точностью и быстротой в использовании. Станок не требует высокой квалификации от пользователя. Станок в базовой комплектации оснащен точными алмазным шлифовальными дисками CBN для заточки сверл из быстрорежущей стали. Диски SDC для заточки твердосплавных сверл предлагаются как опция. Расчетная точность заточки 0,02 мм. Экономичный и мощный электрический двигатель, обеспечивает стабильную частоту вращения заточного диска. Двигатель рассчитан на длительный срок службы. Станок AURA ZM-30 позволяет произвести качественную заточку спирального сверла диаметром от 3 до 30 мм с углом при вершине 90, 118, 130, 135 или 140° по передней режущей кромке с затыловкой. Для твердых сталей оптимальным углом заточки будет 135-140°, для глубокого сверления — 130°, для мягких материалов (дерево, пластик, латунь, алюминий) — 90-118°.

Правильная заточка сверл, в сочетании с соблюдением требуемых скоростей обработки и использованием СОЖ, может значительно повысить качество и точность работы, а так-же продлить срок службы режущего инструмента.

Комплект поставки:

- Станок
- Шнур питания
- Заточной диск CBN для заточки сверл из быстрорежущей стали
- Цанговый патрон 2 шт
- Комплект цанг (Ø3-30мм) 28 шт
- Шестигранные ключи (3, 4, 5, 6 и 8 мм) 5 шт
- Запасные штифты 2 шт
- Запасные предохранители 2 шт
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 09.06.2026 00:36 · KRATONSHOP.RU