

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки сверл Optimum OPTIgrind GH 10T

Артикул: 3100110

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Для заточки

сверл

Цена без учета доставки: **50 773 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	220 В
Мощность	0.18 кВт
Угол заточки вершины сверла	90 - 135 °
Диаметр затачиваемого сверла	2-13 мм
Шлифовальный круг	13С-СВN#170/200
Шаг	Нм Н·м
Число оборотов	5000 об/мин
Максимальная скорость шлифования	21 м/с
Вес	9.5 кг
Вес (брутто)	10 кг

Габариты (Д*Ш*В)	290x140x150 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	310x180x190 мм

Настольный станок для заточки сверл **OPTIgrind GH 10 T** используется для заточки спиральных сверл с коническим хвостовиком, спиральных сверл с цилиндрическим хвостовиком и спиральных винтовых сверл.

Особенности:

- Модель настольного станка для заточки сверл OPTIgrind GH 10 T имеет очень малые габариты, что позволяет разместить ее, на любой устойчивой поверхности в любом месте в цеху или мастерской, где есть электропитание 220 В.
- Электродвигателя, мощностью 180 Вт при 5 300 оборотов в минуту, вполне достаточно, что бы качественно и точно выполнять заточку сверл диаметром от 2-х до 13 мм. На станке применен алмазный круг, легко справляющийся с заточкой сверла.
- Станок OPTIgrind GH 10 T чаще всего используется для заточки спиральных сверл с коническим хвостовиком, спиральных сверл с цилиндрическим хвостовиком и спиральных винтовых сверл.
- На этом станке возможно затачивание сверл диаметром от 2 мм. до 13 мм. под углами 90 – 135 градусов. Это обусловлено набором цанг, прилагаемому к станку. Именно благодаря тому, что заточка сверл выполняется путем зажима сверла в цанговый патрон, на заточном станке возможно выполнить заточку режущей кромки сверла, задней поверхности и уменьшить толщину поперечной кромки (перемычку).

Комплектация:

- Станок для заточки сверл Optimum OPTIgrind GH 10T
- Набор цанг от 2 мм до 13 мм
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 17.05.2026 23:22 · KRATONSHOP.RU