

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ультразвуковая ванна WiederKraft WDK-3145

Артикул: WDK-3145



Характеристики

Объем	4.5
Мощность ультразвука	180

Цена без учета доставки: **11 420 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Объем	4,5 л
Мощность ультразвука	180 Вт
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Функция подогрева	Да
Мощность нагрева	200 Вт
Температура подогрева	0-80°C
Функция дегазации	Нет
Режим полуволны	Нет
Работа с жидкостями	Да
Подключение	220-240 В/50 Гц

Размер бака	300 x 150 x 100 мм
Габариты	325 x 180 x 225 мм
Вес	4,6 кг

Ультразвуковая ванна с подогревом **WiederKraft WDK-3145** объемом 4,5 литра, которая предназначена для очистки различных деталей, узлов и механизмов от загрязнений. Очистка осуществляется путем воздействия высокочастотных ультразвуковых колебаний в моющем растворе. Ванна используется в качестве вспомогательного устройства для очистки деталей при ремонте и реставрации. Модель WDK-3145 оснащена подогревом от 0 до 80°C, что значительно повышает эффективность при удалении жировых и масляных загрязнений. Удобная цифровая панель управления даёт возможность точно настроить время (от 0 секунд до 30 минут) и температуру нагрева.

Ультразвуковые волны создают в чистящем растворе большое количество микроскопических пузырьков, они расширяются и схлопываются, этот физический процесс называется кавитацией. За счет образующихся волн давления удаляется грязь даже в самых труднодоступных местах. Ультразвуковая технология не использует химические вещества, что делает ее безопасной для использования в медицинских учреждениях и лабораториях.

Особенности и преимущества:

- Вместительный бак на 4,5 литра для очистки средних по размеру деталей;
- Корпус из высококачественной нержавеющей стали;
- Удобная панель управления;
- Встроенная функция нагрева (0-80°C);
- Регулировка времени очистки (0-30 мин).

Сферы применения

- Ювелирные мастерские – удаление загрязнений с украшений из драгоценных металлов и бижутерии;
- Мастерские ремонту по компьютерной технике – очистка плат, деталей смартфонов и ноутбуков;
- Автосервисы и СТО – быстрое избавление от грязи с деталей двигателя, коробки переключения передач, кузова;
- Химические лаборатории – реакции смешивания ускоряются;
- Салоны красоты и татуировки – стерилизация инструментов;
- Бытовое применение – удаление всех загрязнений со щеток, очков, украшений, столовых принадлежностей.

Внимание!

- Не использовать с пустыми резервуарами;
- Вода должна заполнять 2/3 объема ванны;
- Осторожно горячая вода, жидкость, крышка — риск ожога;
- Обеспечьте надлежащее подключение провода заземления;
- Не используйте горючие вещества.

Комплектация:

- Ультразвуковая ванна WDK-3145 – 1 шт.
- Корзина – 1 шт.
- Штекер питания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 08.05.2026 11:37 · KRATONSHOP.RU