

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита реверсивная гидравлическая SIMAR CPC-60-H

Артикул: ВИБ204



Характеристики

Вес	80 кг
Мощность двигателя	5,5 л/с
Реверс	Гидравлический
Центробежная сила	15 кН

Цена без учета доставки: ~~230 000 Р~~ **195 500 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	4.2 кВт
Мощность, л.с.	5.5 л.с.
Глубина уплотнения, мм	450 мм
Реверс	есть
Тип реверса	Гидравлический
Габариты основания плиты, мм	480x350 мм
Материал плиты	Чугун
Частота вибрации, Гц	100 Гц
Центробежная сила, кН	15 кН
Емкость бака для воды, л	15 л

Двигатель	Honda GX160
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	Honda
Тактность двигателя	4х тактный
Емкость топливного бака, л	3.6 л
Габариты	886x350x880 мм
Вес нетто, кг	80 кг

Тяжелые реверсивные виброплиты **CIMAR**, обеспечивают высокую силу уплотнения и скорость перемещения, что поможет вам выполнять работы быстро и эффективно.

CIMAR CPC-60-H – это мощная трамбовочная машина премиального класса, которая весит 80 кг и предназначена для качественного уплотнения грунта. Она относится к классу малых виброплит и обладает силой удара 15 кН. Эта машина идеально подходит для прессования глубоких слоев грунта, устранения внутренних пустот и повышения плотности поверхности. Узкое основание размером 350 мм в сочетании с мощным ударным потенциалом обеспечивает высокую эффективность трамбования.

В виброплитах основание и установочная плита двигателя сделаны из высокопрочного чугуна (DS-500-7). Изготавливаются эти части путем литья, все отверстия в них делают роботы. Из-за использования чугуна плиты имеют относительно компактные габариты, но большой вес.

Универсальные виброплиты, экономически выгодны и обладают мощным виброударом! Идеально подходят для многих общих задач по уплотнению, быстро и эффективно утрамбовывая большие площади.



Комплектация:

- Виброплита CIMAR CPC-60-H
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 16:28 · KRATONSHOP.RU