

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Вставка для кассеты ГК11800-105

Артикул: 0002240



#### Характеристики

Гайка	80 мм
-------	-------

Цена без учета доставки: **28 615 ₺** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Модель кассеты ГГМК-11800

Гайка 80, 85, 90, 95 мм

Для уменьшения размера внутреннего шестигранника в кассетах гайковертов серии **ГГМК** предлагаются уменьшающие вставки. Это позволяет использовать одну кассету для работы с гайками нескольких размеров. Для определения модели уменьшающей вставки необходимо выбрать:

1. Внешний размер "А", соответствующий размеру имеющейся кассеты.
2. Внутренний размер "В", соответствующий размеру гайки.

Например, есть гайковерт "ГГМК-11800" с кассетой "ГК11800-80" под гайку 80мм. Для того, чтобы использовать его при работе с гайками 60мм и 65мм, не приобретая дополнительные кассеты, потребуются две уменьшающие вставки:

1. "ГС11800-80-60" (переходник с шестигранника 80мм на шестигранник 60мм)

2. "ГС11800-80-65" (переходник с шестигранника 80мм на шестигранник 65мм)

Но, перед приобретением уменьшающей вставки, надо обязательно убедиться в том, что расстояние между двумя соседними гайками достаточно для размещения кассеты с большим радиусом R.

Вставки также различаются высотой:

1. Установочная высота вставки для кассет гайковерта ГГМК-2400 составляет 32мм (толщина кассеты ГК2400 - размер W1)
2. Установочная высота вставки для кассет гайковерта ГГМК-6500 составляет 42мм (толщина кассеты ГК6500 - размер W1)
3. Установочная высота вставки для кассет гайковерта ГГМК-11800 составляет 53мм (толщина кассеты ГК11800 - размер W1)

Для определения модели уменьшающей вставки необходимо выбрать:

1. Внешний размер "А", соответствующий размеру имеющейся кассеты.
2. Внутренний размер "В", соответствующий размеру гайки.



**Внимание!** при заказ прописываем модель вставки ГС11800-105-80, ГС11800-105-85, ГС11800-105-90, ГС11800-105-95

Сформировано 04.04.2026 06:38 · KRATONSHOP.RU