

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 160мм и менее)

Артикул: 0001986



#### Характеристики

Гайка	150 мм
-------	--------

Цена без учета доставки: **46 844 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Модель кассеты TX-32RL

Гайка 160 мм и менее

**При заказе просим уточнять необходимый размер:**

- Номер по каталогу 0001972 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 80мм)
- Номер по каталогу 0001973 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 85мм)
- Номер по каталогу 0001974 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 90мм)
- Номер по каталогу 0001975 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 95мм)
- Номер по каталогу 0001976 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 100мм)
- Номер по каталогу 0001977 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 105мм)
- Номер по каталогу 0001978 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 110мм)
- Номер по каталогу 0001979 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 115мм)

- Номер по каталогу 0001980 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 120мм)
- Номер по каталогу 0001981 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 125мм)
- Номер по каталогу 0001982 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 130мм)
- Номер по каталогу 0001983 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 135мм)
- Номер по каталогу 0001984 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 140мм)
- Номер по каталогу 0001985 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 145мм)
- Номер по каталогу 0001986 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 150мм)
- Номер по каталогу 0001987 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 155мм)
- Номер по каталогу 0001988 Вставка для кассеты TX-32RL165 (под гайку 160мм)

Для уменьшения размера внутреннего шестигранника в кассетах гайковертов серии **ТХ** предлагаются уменьшающие вставки. Это позволяет использовать одну кассету для работы с гайками нескольких размеров. Для определения модели уменьшающей вставки необходимо выбрать:

1. Внешний размер "А", соответствующий размеру имеющейся кассеты.
2. Внутренний размер "В", соответствующий размеру гайки.



**Внимание!** при заказ прописываем под какой размер гайки нужна вставка.

Сформировано 19.05.2026 17:32 · KRATONSHOP.RU